


Лампа ДРШ 250-3

Принадлежности к микроскопам



**Сделано
в России**

Под заказ

Описание

Лампы ртутные сверхвысокого давления шаровой колбой (ДРШ)

I. НАЗНАЧЕНИЕ ЛАМП

Шаровые ртутно-кварцевые лампы сверхвысокого давления типа ДРШ являются мощными, концентрированными источниками излучения в видимой и ультрафиолетовой частях спектра.

Лампы предназначены для использования в оптических приборах и для лабораторных исследований.

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП

Лампы типа ДРШ предназначены для работы на переменном токе с напряжением 127В для ламп ДРШ 250—3 и 220В для ламп ДРШ 500 М и ДРШ 1000 последовательно с дросселями. В течение первых 10—15 мин. после включения лампы, электрические параметры ее изменяются (неустановившийся режим), а затем остаются постоянными (установившийся режим) при неизменном напряжении сети.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Сделано в России

Тип

Лампы и осветители

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.